




## Set: Einwascher mit Gelenk und Einwaschbezug aus Polyester

Einwascher aus Aluminium und Kunststoff mit Einwaschbezug aus Polyester



### Technische Informationen

| Art.-Nr.        | Hinweise | cm   | F                        | Stk | kg   | m³    |
|-----------------|----------|------|--------------------------|-----|------|-------|
| <b>00008220</b> |          | ↘ 25 | <input type="checkbox"/> | 12  | 2    | 0,017 |
| <b>00008221</b> |          | ↘ 35 | <input type="checkbox"/> | 12  | 2,3  | 0,022 |
| <b>00008222</b> |          | ↘ 45 | <input type="checkbox"/> | 12  | 2,65 | 0,027 |

### SYSTEM

Fensterreinigungssystem mit Vello und Fensterwischer  
Ideal zur traditionellen Verwendung

### Kompatibilität

Kompatibel mit Teleskopstangen

### Material

Halter: Aluminium, Nylon - Einwaschbezug: 80% Acryl, 20% Polyamid

### Waschempfehlungen

#### Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung  
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen  
Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels  
Verwenden Sie keinen Weichspüler  
Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11  
Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

## Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 60° C



Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Nicht im Trockner oder in einem Trommeltrockner trocknen

## Zusätzliche Produkte



Teleskopstange, 2-teilig



Teleskopstange, 3-teilig



Teleskopstange, einteilig

## Produktvarianten



Set: Einwascher mit Gelenk und Einwaschbezug mit Schrubbpad