




Taschensystem Soft Striat Bezug WDS

Bezug aus Mikrofaser mit Streifen, Deckblatt aus Polyester mit Taschen/Laschen



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
0000E310B		↘ 40 ↗ 15	↘ 48,5 ↗ 16		25	3,12	0,025

SYSTEM

Flachmopsystem mit Taschen, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für glatte oder poröse Innenböden mit mittlerem Schmutzgrad

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern
Mikrofaser: 0,56 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Vorteile

- **Lange Lebensdauer des Produktes:** die Taschenbezüge sind fast doppelt so haltbar wie die Klettbezüge
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Wirksam:** entfernt Fett und hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberflächen zu beschädigen
- **Touch-free:** das Auflösung-System des Bezuges verhindert den Kontakt mit dem Schmutz

Material

Garn: Mikrofaser (80% Polyester, 20% Polyamid) - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden




Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Wet Disinfection Klapphalter



Blik Klapphalter



Action Pro Tec



Tec Presse



BIO Blik Basic



12/07/24

Produktvarianten



Taschensystem Soft Pro Bezug WDS