



Tri Wet 1 Bezug



Beidseitiger Bezug mit hoher Wasseraufnahme zum Reinigen oder Nachtrocknen von glatten Bodenbelägen



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m ³
00GG9000VV		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21	■	10	1,69	0,013
00GG9000BB		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21	■	10	1,69	0,013
00GG9000RR		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21	■	10	1,69	0,013
00GG9000GG		↙ 46 ↘ 20,5	↙ 46,5 ↘ 21	■	10	1,69	0,013

SYSTEM

Flachmopsystem mit beidseitigem Halter, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal zur häufigen Reinigung glatter Oberflächen

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern

Mikrofaser: 0,16 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert



100% Reinigungsfläche, keine Verschwendung des gesamten Lebenszyklus des Reinigungsbezuges



Der Tri Wet 1 Bezug wird eine geringe Freisetzung von Mikroplastik beim Waschen attestiert (Test gemäß DIN EN ISO 4484-1 und 4484-2 durch ein externes Speziallabor).

Vorteile

- **Zeitsparend:** doppeltes Reinigungsergebnis dank der Bezüge mit zwei Reinigungsflächen
- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Touch-free:** das Auflösung-System des Bezuges verhindert den Kontakt mit dem Schmutz
- Wenn verwendet mit Vortränkungssystem die Halbierung der notwendigen Tücher wird ermöglicht, dank den zwei reinigende Fläche des Bezuges
- Wenn verwendet mit Presse kehren Sie die Hälfte der Malen zum Eimer zurück, um den Bezug auszuspülen und zu wringen, die beiden Flächen des Bezuges verdoppeln die Schmutzaufnahme

Material

85% Polyester, 15% Polyamid

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit $\text{Ph} > 11$

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C



Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Trilogy Klapphalter




BIO Trilogy Basic



01/07/25

Produktvarianten



Tri Wet 1 zweifarbiger Bezug