




Polyester Tuft Taschensystem Feuchtwischbezug

Feuchtwischbezug aus Polyester im verknoteten Tufting-System, innen Schlingen / außen offene Fransen, Deckblatt aus Polyester mit Taschen



Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m ³
00WW110CM		↕ 40 ↗ 14	↕ 45 ↗ 14	☐	25	4,39	0,027

SYSTEM

Flachmopsystem mit Taschen, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für den fettigen Schmutz und Rückstände aufgrund des Fettaufnahmevermögens des Polyesters und der Garnstruktur

Vorteile

- **Effizient:** das getuftete SchlingenSystem sorgt für eine direkte Befestigung des Garnes im Deckblatt und garantiert eine lange Lebensdauer
- **Maximale Beständigkeit:** Doppelnaht an Punkten mit höchster Beanspruchung gewährleistet höchste Beständigkeit in der Anwendung und beim Waschen, langer Lebenszyklus
- **Hohe Absorptionsfähigkeit:** die enge Struktur des Garns sorgt für hohe Reinigungsautonomie und spart Wasser und Reinigungsmittel
- **Hochleistung:** gutes Handling, die Reinigungslösung wird gleichmäßig auf dem Boden verteilt
- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Touch-free:** das Auflösung-System des Bezuges verhindert den Kontakt mit dem Schmutz
- **Lange Lebensdauer des Produktes:** die Taschenbezüge sind fast doppelt so haltbar wie die Klettbezüge

Material

Garn: 70% Polyester, 30% Baumwolle - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max. 95 ° C, empfohlen 60 °




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden




Nicht im Trockner oder in einem Trommeltrockner trocknen

Zusätzliche Produkte



Wet Disinfection Klapphalter



Blik Klapphalter



Action Pro Tec



Tec Presse



BIO Blik Basic