




Multi-T BCS Tuch



Textil-Vielzwecktuch aus antibakterieller Mikrofaser, haltbar und saugstark

Für jede Oberfläche - Polyester und Polyamid mit antibakterieller Wirkung - Gewicht: 300 gr/mq - Wasseraufnahme: 400%

Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm	F	Stk	kg	m³
TCH101310	1 VE mit 5 Stk	↙ 40 ↘ 40		40	11,6	0,08
TCH101320	1 VE mit 5 Stk	↙ 40 ↘ 40		40	11,6	0,08
TCH101330	1 VE mit 5 Stk	↙ 40 ↘ 40		40	11,6	0,08
TCH101340	1 VE mit 5 Stk	↙ 40 ↘ 40		40	11,6	0,08
TCH101319	1 Karton mit 40 VE.	↙ 40 ↘ 40		40	11,6	0,08
TCH101329	1 Karton mit 40 VE.	↙ 40 ↘ 40		40	11,6	0,08
TCH101339	1 Karton mit 40 VE.	↙ 40 ↘ 40		40	11,6	0,08
TCH101349	1 Karton mit 40 VE.	↙ 40 ↘ 40		40	11,6	0,08

SYSTEM

Tuch zur manuellen Reinigung der Oberflächen
Ideal für alle Arten von Schmutz und Oberflächen in Objekten mit hohem Kontaminationsrisiko

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern
Mikrofaser: 0,14 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Analyse

Die Analyse des Multi-T BCS Tuchs ergab eine 99,9-prozentige Reduzierung der Bakterien (Prüfung gemäß 20743:2013 durch ein externes Speziallabor)



30/10/23

Material

Mikrofaser (80% Polyester, 20% Polyamid)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen
Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels
Verwenden Sie keinen Weichspüler
Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit $\text{pH} > 11$
Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C



Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Produktvarianten



Multi-T Tuch



Multi-T Light Tuch