



Paño Exon sistema de bolsillos

Paño de microfibra semi-desechable para sistema de bolsillos, confeccionado

Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m³
00000731	1 paq. de 50 ud.	↕ 40 ↗ 13	↕ 42,5 ↗ 14	☐	10	7,4	0,071

SISTEMA

Sistema plano con bastidor de bolsillos que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito. Ideal para entornos con alto riesgo de contaminación.

GREEN BOX



DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,53 DTX



Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos.

Análisis

El análisis de la acción mecánica del paño Exon reveló una eliminación del Coronavirus 229E de las superficies de acero del 99 % (prueba realizada por un laboratorio externo especializado).

El análisis de la acción mecánica del paño Exon reveló una eliminación de hasta el 94,2% de las bacterias presentes en la superficie (prueba realizada según la norma UNI EN 16615:2015 por un laboratorio externo especializado).

Beneficios

- **Semi-desechables:** utilizable para un solo uso o lavable hasta 10 veces
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles

Compatibilidad

Compatible con los bastidores sistema de bolsillos 40 cm

Material

Hilo: microfibra (100% poliéster)

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
 Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
 Uso recomendado del detergente textil profesional
 No usar suavizante
 No use detergentes con Ph> 11
 Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 60° C




Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

Productos complementarios



Bastidor Wet Disinfection



Bastidor Blik