




Kit soporte articulado y recambio mojador de poliéster

Soporte de aluminio y plástico con mojador en poliéster



Informaciones técnicas

código	notas	cm	C	ud.	kg	m³
00008220		↘ 25	☐	12	2	0,017
00008221		↘ 35	☐	12	2,3	0,022
00008222		↘ 45	☐	12	2,65	0,027

SISTEMA

Sistema de limpieza cristales con soporte y recambio mojador
Ideal para un uso tradicional

Compatibilidad

Compatible con astas telescópicas

Material

Soporte: aluminio, nylon - Mojador: 80% acrílico, 20% poliamida

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
Uso recomendado del detergente textil profesional
No usar suavizante
No use detergentes con Ph > 11
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado



Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 60° C



Blanqueo posible, no utilizar cloro



No secar con secadora

Productos complementarios



Mango telescópico 2 piezas



Asta en 3 piezas



Asta 1 pieza

Variantes productos



Kit soporte articulado y recambio
mojador abrasivo