



Chiffonnette Multi-T BCS



Chiffonnette en tissu multiusage en microfibre avec antibactérien, résistant et absorbant



Pour tous types des surfaces - Polyester et polyamide antibactérien - Poids : 300 gr/mq - Absorption : 400%

Informations techniques

référence	notes	cm	C	pcs	kg	m³
TCH101310	1 paquet de 5 pcs.	↘ 40 ↗ 40		40	11,6	0,08
TCH101320	1 paquet de 5 pcs.	↘ 40 ↗ 40		40	11,6	0,08
TCH101330	1 paquet de 5 pcs.	↘ 40 ↗ 40		40	11,6	0,08
TCH101340	1 paquet de 5 pcs.	↘ 40 ↗ 40		40	11,6	0,08
TCH101319	1 carton de 40 paquets	↘ 40 ↗ 40		40	11,6	0,08
TCH101329	1 carton de 40 paquets	↘ 40 ↗ 40		40	11,6	0,08
TCH101339	1 carton de 40 paquets	↘ 40 ↗ 40		40	11,6	0,08
TCH101349	1 carton de 40 paquets	↘ 40 ↗ 40		40	11,6	0,08

SYSTÈME

Chiffonnette pour le dépoussierage manuel
Idéal pour tout type de saleté et de surface dans des milieux à haut risque de contamination

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,14 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Analyse

L'analyse de la chiffonnette Multi-T BCS a révélé une réduction de 99,9 % des bactéries (test effectué selon la norme 20743:2013 par un laboratoire externe spécialisé)



13/10/23

Matériel

Microfibre (80% polyester, 20% polyamide)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Variantes



Chiffonnette Multi-T



Chiffonnette Multi-T Light