



Chiffonnette Everly

Chiffonnette multusage en ultra-microfibre non tissée, résistante et absorbante

Pour tous types des surfaces - Polyester et polyamide - Poids : 130 gr/mq - Absorption : 400%

Informations techniques

référence	notes	cm	C	pcs	kg	m³
TKP201010	1 paquet de 5 pcs.	↙ 40 ↘ 40		20	2,61	0,013
TKP201020	1 paquet de 5 pcs.	↙ 40 ↘ 40		20	2,61	0,013
TKP201030	1 paquet de 5 pcs.	↙ 40 ↘ 40		20	2,61	0,013
TKP201040	1 paquet de 5 pcs.	↙ 40 ↘ 40		20	2,61	0,013
TKP201019	1 carton de 20 paquets	↙ 40 ↘ 40		20	2,61	0,013
TKP201029	1 carton de 20 paquets	↙ 40 ↘ 40		20	2,61	0,013
TKP201039	1 carton de 20 paquets	↙ 40 ↘ 40		20	2,61	0,013
TKP201049	1 carton de 20 paquets	↙ 40 ↘ 40		20	2,61	0,013

SYSTÈME

Chiffonnette pour le dépoussierage manuel
Idéal pour tout type de saleté et de surface

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,15 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques



Avantages

- **Efficace** : dégraisse en profondeur et polie en un instant
- **Résistant** : extrêmement résistante, assure une longue durée de vie du produit

Matériel

Microfibre (70% polyester, 30% polyamide)

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage

L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 95 ° C, recommandé 60 °



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support de dépoussiérage BiLap
Twist